




Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040MSS0005B04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC002
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 43
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E10686



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040MSS0005B04

Conectare electrică


Cablu: 5 m, PUR, portocaliu; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



Racord



BK =
BN =
BU =
WH =

Culorile conecticii :
negru
maro
albastru
alb