




Cablu de conectare

VDOAH040MSS0002B04STGH040MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC018
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
-------------------	-----	------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 67

Date mecanice


Materiale	PUR
Material turnat	PUR
Material piuliță	alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată





Cablu de conectare

VDOAH040MSS0002B04STGH040MSS

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR, portocaliu, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată

