




Cablu de conectare

VDOGH040MSS0003B04STGH040MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
-------------------	-----	------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 42
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată





Cablu de conectare

VDOGH040MSS0003B04STGH040MSS

Conectare electrică

Cablu: 3 m, PUR, portocaliu, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

