




Cablu de conectare

VDOGH040MSS00,6B04STGH040MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC011
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 42
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată





Cablu de conectare

VDOGH040MSS00,6B04STGH040MSS

Conectare electrică

Cablu: 0,6 m, PUR, portocaliu, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

