

Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH050MSS0005B05

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC074

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 30 AC / < 36 DC
-------------------	-----	-------------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
-------------------------	------	----------

Protectie		IP 67
-----------	--	-------

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	27 x 15 x 39
------------	------	--------------

Materiale		TPU
-----------	--	-----

Material turnat		TPU
-----------------	--	-----

Material piuliță		alama, nichelată
------------------	--	------------------

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

E10699



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH050MSS0005B05

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR, negru; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



Racord

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GY =	gri
WH =	alb