

E10704




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH050VAS0005E05

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVT013

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; contacte aurite
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...100
Protectie		IP 68
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	26,5 x 15 x 38,5
Materiale		PVC
Material turnat		PVC
Material piuliță		inox (1.4404 / 316L)
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E10704



Cabluri de conectare cu mufa


ADOAH050VAS0005E05

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PVC, portocaliu, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm



Racord

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GY =	gri
WH =	alb