


# E10705



## Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH050VAS0010E05

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



| Aplicatie               |      |                               |
|-------------------------|------|-------------------------------|
| Caracteristici speciale |      | fără silicon; contacte aurite |
| Fără silicon            |      | da                            |
| Date electrice          |      |                               |
| Tensiune de lucru       | [V]  | < 30 AC / < 36 DC             |
| Curent total Max.       | [A]  | 4                             |
| Condițiile mediului     |      |                               |
| Temperatură de ambianță | [°C] | -25...100                     |
| Protectie               |      | IP 68                         |
| Date mecanice           |      |                               |
| Dimensiuni              | [mm] | 26,5 x 15 x 38,5              |
| Materiale               |      | PVC                           |
| Material turnat         |      | PVC                           |
| Material piuliță        |      | inox (1.4404 / 316L)          |
| Observații              |      |                               |
| Unitate de ambalare     |      | 1 buc.                        |

**Cabluri de conectare cu mufa**

ADOAH050VAS0010E05

**Conectare electrică**Cabluri: 10 m, PVC, portocaliu, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup>**Conectare electrică - Conector mama**

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm

**Racord**

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |

|      |                       |
|------|-----------------------|
|      | Culorile conecticii : |
| BK = | negru                 |
| BN = | maro                  |
| BU = | albastru              |
| GY = | gri                   |
| WH = | alb                   |