

E10713




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAF030ZDS0005A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E11490

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC/DC
Clasa de protecție		III

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 68

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	17 x 10 x 27
Materiale		PUR
Material turnat		PUR
Material piuliță		Zinc turnat sub presiune

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

E10713



Cabluri de conectare cu mufa


ADOAF030ZDS0005A03

Conectare electrică


Cablu: 5 m, PUR / PVC, negru, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune



Racord



BN =	Culorile conecticii :
BK =	maro
BU =	negru
	albastru