

E10724




Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040VAS0005A04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC002

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC/DC
-------------------	-----	-------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 47
Materiale		PUR
Material turnat		PUR
Material piuliță		inox(1.4305 / 303)

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

E10724



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040VAS0005A04

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR / PVC, negru, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: inox(1.4305 / 303)



Racord

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb