




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040VAS0002A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC004
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC/DC
-------------------	-----	------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 68

Date mecanice

Materiale		PUR
Material turnat		PUR
Material piuliță		inox(1.4305 / 303)

Observații


Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PVC, negru, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: inox(1.4305 / 303)



E10727



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040VAS0002A03

Racord



BK =	Culorile conecticii :
BN =	negru
BU =	maro
	albastru