


Cabluri de conectare cu mufa

ADOAF032VAS0005A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Clasa de protecție		III

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67

Date mecanice

Materiale	PUR
Material turnat	PUR
Material piuliță	inox(1.4305 / 303)

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

E10728



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAF032VAS0005A03

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR / PVC, negru, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: inox(1.4305 / 303)



Racord



BK =	Culorile conecticii :
BN =	negru
BU =	maro
	albastru