




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040VAS0020E04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie	
Caracteristici speciale	contacte aurite
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	< 250 AC / < 300 DC
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...70
Protecție	IP 67
Date mecanice	
Dimensiuni [mm]	27 x 15 x 39
Materiale	PVC
Material turnat	PVC
Material piuliță	inox (1.4404 / 316L)
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

E10745



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040VAS0020E04

Conectare electrică

Cablu: 20 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit



Racord



Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb