




Cablu de conectare

VDOAH040ZDS0007A03STGH040ZDS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC/DC
-------------------	-----	-------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 68

Date mecanice


Materiale	PUR
Material turnat	PUR
Material piuliță	ZnAl / Ni

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: ZnAl / Ni



E10780



Cablu de conectare

VDOAH040ZDS0007A03STGH040ZDS

Conectare electrică

Cablu: 7 m, PUR / PVC, negru; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: ZnAl / Ni

