




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040MSS0015A04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC / < 300 DC

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 67

Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	27 x 15 x 39
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată

Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

Conectare electrică		
Cablu: 15 m, PUR / PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²		

Conectare electrică - Conector mama		
Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm		




E10784



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040MSS0015A04

Racord



BN =	Culorile conecticii :	maro
BK =		negru
BU =		albastru
WH =		alb