


Cabluri de conectare cu mufa

ADOGF030MSS0005E03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Clasa de protecție		III

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67

Date mecanice

Materiale	TPU
Material turnat	TPU
Material piuliță	alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

E10786



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGF030MSS0005E03

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PVC, portocaliu, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)


Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



Racord



BK =
BN =
BU =

Culorile conecticii :
negru
maro
albastru