



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAF030MSS0005E03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[M]	< 60 AC / < 75 DC
Clasa de protectie		III

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 67

Date mecanice

Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată

Observații


Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PVC, portocaliu, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



E10787



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAF030MSS0005E03

Racord



BK =	Culorile conecticii :
BN =	negru
BU =	maro
	albastru