




Conector demontabil mama

SDOGA030MSSFKPG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC
-------------------	-----	----------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67

Date mecanice

Greutate	[g]	25
Dimensiuni	[mm]	20 x 20 x 52,5
Materiale		PA
Material turnat		PA
Material piuliță		alama, nichelată

Observații


Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

Conectare electrică

terminale: ...0,75 mm²

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x 1/2", drept; codificare: C; Corp turnat: PA; Blocare: alama, nichelată



E10789



Conector demontabil mama

SDOGA030MSSFKPG

Racord

