




Conector demontabil mama

SDOAH040MSSFKPG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 125 AC / < 150 DC
-------------------	-----	---------------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	36 x 20 x 35
Materiale		PA
Material turnat		PA
Material piuliță		alama, nichelată

Observații


Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

Conectare electrică

terminale: ...0,75 mm²; Presetupa: PG 7

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PA; Blocare: alama, nichelată



E10790



Conector demontabil mama

SDOAH040MSSFKPG

Racord

