




Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040VAS0020E04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie	
Caracteristici speciale	contacte aurite
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	< 250 AC / < 300 DC
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...70
Protecție	IP 67
Date mecanice	
Dimensiuni [mm]	15 x 15 x 42
Materiale	TPU
Material turnat	TPU
Material piuliță	inox (1.4404 / 316L)
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

E10801



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040VAS0020E04

Conectare electrică


Cablu: 20 m, PVC, portocaliu; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit



Racord



BK =
BN =
BU =
GY =

Culorile conecticii :
negru
maro
albastru
gri