


# E10813



## Cabluri de conectare cu mufa

ADOAF032VAS0010A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



| Date electrice               |                      |                    |
|------------------------------|----------------------|--------------------|
| Tensiune de lucru            | [V]                  | 10...30 DC         |
| Clasa de protectie           |                      | III                |
| Condițiile mediului          |                      |                    |
| Temperatură de ambianță      | [°C]                 | -25...90           |
| Protectie                    |                      | IP 67              |
| Date mecanice                |                      |                    |
| Materiale                    |                      | PUR                |
| Material turnat              |                      | PUR                |
| Material piuliță             |                      | inox(1.4305 / 303) |
| Afisaj / elemente de operare |                      |                    |
| Display                      | Stare de funcționare | 1 x LED, galben    |
|                              | Operare              | 1 x LED, verde     |
| Observații                   |                      |                    |
| Unitate de ambalare          |                      | 1 buc.             |

# E10813



## Cabluri de conectare cu mufa

ADOAF032VAS0010A03

### Conectare electrică

Cablu: 10 m, PUR / PVC, negru, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: inox(1.4305 / 303)



### Racord



BK =  
BN =  
BU =

Culorile conecticii :  
negru  
maro  
albastru