


Cabluri de conectare cu mufa

ADOAF032VAS0020A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Clasa de protecție	III

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...90
Protecție	IP 67

Date mecanice

Materiale	PUR
Material turnat	PUR
Material piuliță	inox(1.4305 / 303)

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

E10814



Cabluri de conectare cu mufa


ADOAF032VAS0020A03

Conectare electrică


Cablu: 20 m, PUR / PVC, negru, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: inox(1.4305 / 303)



Racord



BK =
BN =
BU =

Culorile conecticii :
negru
maro
albastru