


E10816



Cablu de conectare

VDOAH040MSS00,2A03STGX030

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru [V] 10...55 DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -25...70

Protecție IP 65

Date mecanice

Materiale TPU
Material turnat TPU
Material piuliță alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x Torson, drept; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată






Cablu de conectare

VDOAH040MSS00,2A03STGX030

Conectare electrică

Cablu: 0,2 m, PUR / PVC

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

