

E10818



Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVSAB041MSS00,6A03STAH030VAS



Aplicatie		
Caracteristici speciale		Fara Halogen
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 24 AC/DC
Protecție la supratensiune		da; (VDR)
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	76
Dimensiuni	[mm]	30 x 15 x 39
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		inox (1.4404 / 316L)
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, galben



Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVSAB041MSS00,6A03STAH030VAS

Accesorii

Articole livrate

Șurub

Câmp inscripționare


Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: inox (1.4404 / 316L)



Conectare electrică

Cablu: 0,6 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x valva de tip A DIN, cu cot; Corp turnat: TPU; Blocare: inox (1.4404 / 316L)

