


E10822



Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVDAA040--N00,6E02STAH020VAN



Aplicatie

Aplicatie

NAMUR

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 15 DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...90

Protectie

IP 67

Date mecanice

Greutate

[g]

62,2

Dimensiuni

[mm]

31 x 14,5 x 38

Materiale

TPU; PUR

Material turnat

TPU / PUR

Material piuliță

inox (1.4404 / 316L)

Accesorii

Articole livrate

Șurub

Câmp inscripționare

Observații

Observații

Pentru utilizare în zona 0, grupa IIB sau IIC utilizatorul trebuie să evite încărcarea electrostatică intensă acumulată la prize.

Unitate de ambalare

1 buc.



Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVDAA040--N00,6E02STAH020VAN

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU / PUR; Blocare: inox (1.4404 / 316L)



Conectare electrică

Cablu: 0,6 m, PVC, albastru, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x valva de tip A DIN, cu cot; Corp turnat: TPU / PUR; Blocare: inox (1.4404 / 316L)

