




Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VSTAH050VAN00,6E02VSAB030--N

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie		
Aplicatie		NAMUR
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 15 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	30 x 15 x 39
Materiale		TPU; PUR
Material turnat		TPU / PUR
Material piuliță		inox (1.4404 / 316L)
Accesorii		
Articole livrate		Șurub Câmp inscripționare
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.




Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VSTAH050VAN00,6E02VSAB030--N

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU / PUR; Blocare: inox (1.4404 / 316L)



Conectare electrică

Cablu: 0,6 m, PVC, albastru, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x valve de tip B DIN, cu cot; Corp turnat: TPU / PUR; Blocare: inox (1.4404 / 316L)

