


Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH042MSS0005A04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC645

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Caracteristici speciale

Fara Halogen

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

10...30 DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...80

Protectie

IP 67

Date mecanice

Greutate

[g]

163

Dimensiuni

[mm]

15 x 15 x 47

Materiale

PUR transparent

Material turnat

PUR, transparent

Afisaj / elemente de operare

Display

Stare de funcționare

1 x LED, galben

Operare

1 x LED, verde

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

E10827



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH042MSS0005A04

Conectare electrică


Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR, transparent; Moment de strângere: 0,5 Nm



Racord



Culorile conecticii :

BN =	maro
BK =	negru
BU =	albastru
WH =	alb