




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAF030MSS0005A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E11490
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Clasa de protecție		III

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	17 x 10 x 26
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR / PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



E10830



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAF030MSS0005A03

Racord



BN =	Culorile conecticii :
BK =	maro
BU =	negru
	albastru