




Cablu de conectare

VDOAH043MSS0002F04STGH040MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC023
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Materiale		TPU
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E10831



Cablu de conectare

VDOAH043MSS0002F04STGH040MSS

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; rețea de raze; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Racord

