


Cablu de conectare

VDOAH043MSS0001F04STGH040MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
-------------------	-----	------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
-------------------------	------	----------

Protectie	IP 67
-----------	-------

Date mecanice

Materiale	TPU
-----------	-----

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

E10832



Cablu de conectare

VDOAH043MSS0001F04STGH040MSS

Conectare electrică

Cablu: 1 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; rețea de raze; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Racord

