


Conector montaj

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E10411

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 O-Inel

Date electrice

Tensiune de lucru [V] < 250 AC / < 300 DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -25...80

Protectie IP 67

Date mecanice

Filet de montaj PG 9

Materiale alama nichelată

Material turnat alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.

E10835



Conector montaj

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Conectare electrică

Cablu: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: alama, nichelată



Racord

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =
BN =
BU =
WH =

Culorile conecticii :
negru
maro
albastru
alb