

# E10837




## Cablu cu conector tata

ASTAH050VAN00,6A02

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E10853

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



### Aplicatie

Aplicatie NAMUR

### Date electrice

Tensiune de lucru [V] < 15 DC

### Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -25...90

Protectie IP 67

### Date mecanice

Dimensiuni [mm] 39 x 30 x 15

Materiale TPU

Material turnat TPU

Material piuliță inox (1.4404 / 316L)

### Observații

Unitate de ambalare 1 buc.

# E10837



## Cablu cu conector tata


ASTAH050VAN00,6A02

### Conectare electrică

Cablu: 0,6 m, PUR / PVC, albastru, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0,2 mm )

### Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: inox (1.4404 / 316L)



### Racord

1 WH

2 BK