


E10844



Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS



Aplicatie		
Caracteristici speciale	Fara Halogen	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 24 AC/DC
Protecție la supratensiune	da; (VDR)	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție	IP 67	
Date mecanice		
Greutate	[g]	45,7
Materiale	TPU	
Material turnat	TPU	
Material piuliță	inox (1.4404 / 316L)	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate	Șurub	
	Câmp inscripționare	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	



Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Moment de strângere: 0,5 Nm



Conectare electrică

Cablu: 0,3 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x valve de tip C DIN, cu cot; Corp turnat: TPU; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Moment de strângere: 0,5 Nm

