


E10845



Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVDAC041MSS00,6A03STAH030VAS



Aplicatie

Caracteristici speciale

Fara Halogen

Date electrice

Tensiune de lucru [V]

< 24 AC/DC

Protecție la supratensiune

da; (VDR)

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-25...90

Protecție

IP 67

Date mecanice

Greutate [g]

58,6

Materiale

TPU

Material turnat

TPU

Material piuliță

inox (1.4404 / 316L)

Afisaj / elemente de operare

Display

Operare

1 x LED, galben

Accesorii

Articole livrate

Șurub

Câmp inscripționare

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.



Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVDAC041MSS00,6A03STAH030VAS

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Moment de strângere: 0,5 Nm



Conectare electrică

Cablu: 0,6 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x valve de tip C DIN, cu cot; Corp turnat: TPU; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Moment de strângere: 0,5 Nm

