


Cabluri de conectare cu mufa

ADOGA030VAS0005E03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; contacte aurite

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 250 AC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...70

Protectie

IP 67

Date mecanice

Dimensiuni

[mm]

15 x 15 x 42

Materiale

PVC

Material turnat

PVC

Material piuliță

inox (1.4404 / 316L)

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

E10850



Cabluri de conectare cu mufa


ADOGA030VAS0005E03

Conectare electrică


Cablu: 5 m, PVC, galben, Ø 5 mm; 3 x 0,38 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x 1/2", drept; codificare: C; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit



Racord



GN =	Culorile conecticii :
RD/BK =	verde
RD/WH =	rosu / negru
	rosu/alb