


Cablu cu conector tata

ASTAH050VAN00,6A02

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Aplicatie

NAMUR

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 15 DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...90

Protectie

IP 67

Date mecanice

Dimensiuni

[mm]

39 x 30 x 15

Materiale

TPU

Material turnat

TPU

Material piuliță

inox (1.4404 / 316L)

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

E10853



Cablu cu conector tata


ASTAH050VAN00,6A02

Conectare electrică

Cablu: 0,6 m, PVC, albastru, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Moment de strângere: 0,5 Nm



Racord

1 WH

2 BK