


## Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH043MSS0002H04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC007

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



## Aplicatie

Caracteristici speciale

Fara Halogen

## Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

10...30 DC

## Iesiri

Model electric

PNP

## Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...90

Protectie

IP 67

## Date mecanice

Dimensiuni

[mm]

27 x 15 x 39

Materiale

TPU transparent

Material turnat

TPU, transparent

Material piuliță

alama, nichelată

## Afisaj / elemente de operare

Display

Stare de funcționare

2 x LED, galben

Operare

1 x LED, verde

## Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

# E10854



## Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH043MSS0002H04

### Conectare electrică


Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,8 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU, transparent; Blocare: alama, nichelată



### Racord



Culorile conecticii :

|      |          |
|------|----------|
| BK = | negru    |
| BN = | maro     |
| BU = | albastru |
| WH = | alb      |