




Cabluri de conectare cu mufa

ADOGF040MSS0005A04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Clasa de protectie		III

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 67; (dacă este înșurubat)

Date mecanice

Materiale	TPU
Material turnat	TPU
Material piuliță	alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR / PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată




E10860



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGF040MSS0005A04

Racord



BK =	Culorile conecticii :
BN =	negru
BU =	maro
WH =	albastru
	alb