




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAF040MSS0005E04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Clasa de protectie		III

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 67; (dacă este înșurubat)

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	16 x 8 x 26
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată

Observații


Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată




E10862



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAF040MSS0005E04

Racord



Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb