




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAF040MSS0002A04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E11199
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Clasa de protecție		III

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67; (dacă este înșurubat)

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	16 x 8 x 26
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR / PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată




E10863



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAF040MSS0002A04

Racord



BK =	Culorile conecticii :
BN =	negru
BU =	maro
WH =	albastru
	alb