


E10865



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH030MSS0002E03



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	90,1
Dimensiuni	[mm]	27 x 15 x 39
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E10865



Cabluri de conectare cu mufa


ADOAH030MSS0002E03

Conectare electrică


Cablu: 2 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: C; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm



Racord



BK =	Culorile conecticii :
BU =	negru
GN/YE =	albastru
	verde/galben