




Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH030MSS0002E03



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-------------------	-----	---------------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67

Date mecanice

Greutate	[g]	87,5
Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 43
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

E10867



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH030MSS0002E03

Conectare electrică


Cablu: 2 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: C; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm



Racord



BK = Culoarele conecticii :
BU = negru
GN/YE = albastru
 verde/galben