




Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH030MSS0005E03



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	198,3
Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 43
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E10868



Cabluri de conectare cu mufa


ADOGH030MSS0005E03

Conectare electrică


Cablu: 5 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: C; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm



Racord



BK =
BU =
GN/YE =

Culorile conecticii :
negru
albastru
verde/galben