

Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH043MSS0015I04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Caracteristici speciale

Fara Halogen

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

10...30 DC

Iesiri

Model electric

PNP

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...90

Protectie

IP 67

Date mecanice

Dimensiuni

[mm]

27 x 15 x 39

Materiale

TPU

Material turnat

TPU

Material piuliță

alama, anti-stropi

Afisaj / elemente de operare

Display

Stare de funcționare

2 x LED, galben

Operare

1 x LED, verde

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

E10872



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH043MSS0015104

Conectare electrică


Cablu: 15 m, PUR, Fara Halogen; rețea de raze; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, anti-stropi



Racord



Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb