


Mufa tata demontabila

SSTGH030MSSFKPG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E70154

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 125 AC / < 150 DC
-------------------	-----	---------------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
-------------------------	------	----------

Protectie		IP 67
-----------	--	-------

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	20 x 20 x 58
------------	------	--------------

Materiale		PA
-----------	--	----

Material turnat		PA
-----------------	--	----

Material piuliță		alama, nichelată
------------------	--	------------------

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------



Mufa tata demontabila

SSTGH030MSSFKPG

Conectare electrică

terminale: ...0,75 mm²

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PA; Blocare: alama, nichelată



Racord

