

E10883




Cablu de conectare

VDOGH040MSS0002I04STGH040MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E10884

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!




Aplicatie	
Caracteristici speciale	Fara Halogen; contacte aurite
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	< 250 AC / < 300 DC
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...90
Protectie	IP 67
Date mecanice	
Materiale	TPU
Material turnat	TPU
Material piuliță	alama, nichelată
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

**Cablu de conectare**

VDOGH040MSS0002I04STGH040MSS

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm

**Conectare electrică**Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,8 mm; rețea de raze; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)**Racord****Conectare electrică - Conector mama**

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm

