




Conector demontabil mama

SDOAK190MSSFKPG



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Curent total Max.	[A]	7,5

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 65

Date mecanice

Greutate	[g]	148,5
Dimensiuni	[mm]	51 x 26 x 58
Materiale		alama nichelată
Material turnat		alama, nichelată
Material piuliță		alama, nichelată

Observații


Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Conectare prin lipire: ...1 mm²; Invelis cablu: Ø 10...14 mm

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M23, cu cot; Corp turnat: alama, nichelată; Blocare: alama, nichelată



E10886



Conector demontabil mama

SDOAK190MSSFKPG

Racord

