




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAF030ZDS0002A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC/DC
Clasa de protectie		III


Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 68

Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	17 x 10 x 27
Materiale		PUR
Material turnat		PUR
Material piuliță		Zinc turnat sub presiune

Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

Conectare electrică		
Cablu: 2 m, PUR / PVC, negru, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)		

Conectare electrică - Conector mama		
Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune		






Cabluri de conectare cu mufa

ADOAF030ZDS0002A03

Racord



BN =	Culorile conecticii :
BK =	maro
BU =	negru
	albastru