


Cabluri de conectare cu mufa

ADOGF030ZDS0002A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC/DC
-------------------	-----	------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
-------------------------	------	----------

Protecție		IP 68
-----------	--	-------

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	10 x 10 x 33
------------	------	--------------

Materiale		PUR
-----------	--	-----

Material turnat		PUR
-----------------	--	-----

Material piuliță		Zinc turnat sub presiune
------------------	--	--------------------------

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR / PVC, negru, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune




E10890



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGF030ZDS0002A03

Racord



BK =	Culorile conecticii :
BN =	negru
BU =	maro
	albastru