




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040SCS0002I04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVW004
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 68
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	27 x 15 x 39
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, anti-stropi
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E10909



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040SCS0002I04

Conectare electrică


Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,8 mm; rețea de raze; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, anti-stropi; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm



Racord



Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb