


Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH043SCS0010I04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVW009

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

10...30 DC

Curent total Max.

[A]

4

Iesiri

Model electric

PNP

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...90

Protectie

IP 68

Date mecanice

Dimensiuni

[mm]

27 x 15 x 39

Materiale

TPU transparent

Material turnat

TPU, transparent

Material piuliță

alama, anti-stropi

Afisaj / elemente de operare

Display

Stare de funcționare

2 x LED, galben

Operare

1 x LED, verde

E10914



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH043SCS0010I04

Observații

Unitate de ambalare


1 buc.

Conectare electrică


Cablu: 10 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,8 mm; rețea de raze; 4 x 0,34 mm²

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU, transparent; Blocare: alama, anti-stropi; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm



Racord



BK =
BN =
BU =
WH =

Culorile conecticii :
negru
maro
albastru
alb